

KSW
KSW 4 16/3,5 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A KSW jelölőszalagok többpólusú dugaszolható NYÁK-kapcsok azonosítására használhatók. Ezeket a felhasználó egyedileg nyomtathatja, megadott osztásközhöz nem kell ragaszkodni.

- Szennyeződésálló jelölés
- Szalagok, 2,5 mm és 4 mm szélesek
- Egyszerűen ragassza fel - és kész
- Optimális tapadás
- PVC-mentes

Általános rendelési adatok

Típus	KSW 4 16/3,5 1-16
Rendelési szám	1630150001
Verzió	KSW, Sorkapocs jelölő, 4 x 56 mm, Osztás, mm (P): 3.50 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4008190214555
Menny.	10 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

KSW

KSW 4 16/3,5 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	56 mm	Szélesség (coll)	2,205 inch
Magasság	4 mm	Magasság (coll)	0,157 inch
Nettó tömeg	1 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Weidmueller	Anyag	Poliészter, PVC-mentes
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	Laponkénti jelölőszám	20
Nyomtatott karakterek	Számok	Nyomtatás	1 - 16
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatás tájolása	vízszintes	Ragasztóanyag	Akril
Szélesség	56 mm	Szín	fehér
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	150 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000761	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-07	eClass 5.1	27-14-11-37
eClass 6.2	27-14-11-37	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-11-37		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD