

**Krimpelő érintkező
HDC-C-HE-SM2.5AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HE-SM2.5AU
Rendelési szám	1651450000
Verzió	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate, Érintkező, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvezet
GTIN (EAN)	4008190400125
Menny.	100 Stück

**Krimpelő érintkező
HDC-C-HE-SM2.5AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	1,34 g	Átmérő	4,5 mm
-------------	--------	--------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 500
----------------------	-------

Anyag

Anyag	Rézötvözet
-------	------------

Csatlakoztatási adatok

Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Csupaszolási hossz	7,5 mm
------------------------------	---------------------	--------------------	--------

Kialakítás

Termékcsalád	Krimpelő érintkező	Terméktípus	Krimpelhető érintkező
Típus	Érintkező	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás

Besorolások

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Krimpelő érintkező HDC-C-HE-SM2.5AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,50 mm ²	AWG 20	7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16	7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14	7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12	7,5 mm

