

**Krimpelő érintkező  
HDC-C-HD-SM0.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC-C-HD-SM0.5AG                                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1651530000</a>                                                                                                               |
| Verzió         | Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HD, HDD, HQ, MixMate, Érintkező, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvezet |
| GTIN (EAN)     | 4008190400200                                                                                                                            |
| Menny.         | 100 Stück                                                                                                                                |

**Krimpelő érintkező  
HDC-C-HD-SM0.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| Nettó tömeg | 0,59 g | Átmérő | 3,5 mm |
|-------------|--------|--------|--------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Általános adatok**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 |
|----------------------|-------|

**Anyag**

|       |            |
|-------|------------|
| Anyag | Rézötvözet |
|-------|------------|

**Csatlakoztatási adatok**

|                              |                     |                    |        |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Csupaszolási hossz | 7,5 mm |
|------------------------------|---------------------|--------------------|--------|

**Kialakítás**

|              |                    |                    |                         |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Termékcsalád | Krimpelő érintkező | Terméktípus        | Krimpelhető érintkező   |
| Típus        | Érintkező          | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000796    | ETIM 4.0   | EC000796    |
| ETIM 5.0   | EC000796    | ETIM 6.0   | EC000796    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-02 | eClass 7.1 | 27-44-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-04 | eClass 9.0 | 27-44-02-04 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-04 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                |

## Krimpelő érintkező HDC-C-HD-SM0.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Rajzok



| Leiterquerschnitt           | Abisolierlänge |
|-----------------------------|----------------|
| 0,14 - 0,37 mm <sup>2</sup> | AWG 26-22 8 mm |
| 0,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 20 8 mm    |
| 0,75 - 1,00 mm <sup>2</sup> | AWG 18 8 mm    |
| 1,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 16 8 mm    |
| 2,50 mm <sup>2</sup>        | AWG 14 8 mm    |

