

**Készülékjelölők  
PAGETAB 20/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

**Általános rendelési adatok**

Típus	PAGETAB 20/8
Rendelési szám	<a href="#">1686180000</a>
Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 8 x 20 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492571
Menny.	25 Stück

**Készülékjelölők  
PAGETAB 20/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	10,44 g		

**Általános adatok**

Anyag	akrilbevonatú szövet	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Laponkénti jelölőszám	280	Number of markers per packaging unit	7 000
Nyomtatás	Üres	Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer
Szélesség	20 mm	Szín	sárga
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Software	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Készülékjelölők  
PAGETAB 20/8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

