


**Készülékjelölők
PAGETAB 60/35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A PageTab lapformátumú szövött címke. A 8 x 20-as változat kivételével valamennyi címke fekete szélű.

Általános rendelési adatok

Típus	PAGETAB 60/35
Rendelési szám	1686220000
Verzió	Készülékjelölők, Készülékjelölők, 35 x 60 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190492656
Menny.	25 Stück

**Készülékjelölők
PAGETAB 60/35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2,362 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	8,88 g		

Általános adatok

Anyag	akrilbevonatú szövet	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Laponkénti jelölőszám	16	Number of markers per packaging unit	400
Nyomtatás	Üres	Ragasztóanyag	Állandó, akril kopolimer
Szélesség	60 mm	Szín	sárga
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-29...93 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap

**Készülékjelölők
PAGETAB 60/35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

