

LaserMark LM MT300 56/22 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Típus	LM MT300 56/22 WS
Rendelési szám	1686421044
Verzió	LaserMark, Készülékjelölők, 22 x 56 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190494094
Menny.	10 Stück

**LaserMark
LM MT300 56/22 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	56 mm	Szélesség (coll)	2,205 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	11,7 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Nem	Laponkénti jelölőszám	36
Number of markers per packaging unit	360	Nyomtatás módja	Lézernyomtatás
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Szélesség	56 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**LaserMark
LM MT300 56/22 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

