OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF24/35x15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Felhasználási példa



A kép illusztráció

Pattintsa fel, és használja!
A vezérlőszekrény áramköri lapjából: felpattintható vagy felszerelt talpak biztosítják a dugaszolható csatlakozók és a kapocssínek közötti kapcsolatot.
Az összes szabványos mérettel kompatibilis: TS 15 vagy TS 35. Kombinált láb vagy más változatok állnak rendelkezésre.
A gyors alternatíva csavaros csatlakozásokhoz: egyedülállóan könnyű felszerelés és szerviz.
A kapocssínek rögzítőlábai lehetővé teszik a dugaszolható csatlakozórendszerek univerzális használatát a modulon, a házon és a vezérlőszekrényen, így nincs szükség barkácsolt megoldásokra.

Általános rendelési adatok

Típus	RSV1,6 RF24/35x15 SW
Rendelési szám	1690160000
Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Bepattintható láb, fekete, Pólusszám: 24
GTIN (EAN)	4008190863029
Menny.	10 Stück
Termékadatok	
Csomagolás	Doboz

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 19:03:36 CEST

OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF24/35x15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	21,2 g

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	44 mm
VPE szélesség	171 mm	VPE magasság	200 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 6.0	EC002943
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-92-02
eClass 7.1	27-44-92-03	eClass 8.1	27-44-92-03
eClass 9.0	27-44-04-92	eClass 9.1	27-44-04-92

Megjegyzések

IPC megfelelőség	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Jóváhagyások

Jóváhagyások	EAC
ROHS	Megfelel


Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

OMNIMATE Power - Powerbus series
RSV1,6 RF24/35x15 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rajzok




MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
THE GERMAN VERSION IS BINDING

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



M 1/1



WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTEREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICID AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
© WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-mK

RoHS COMPLIANT

MAX. NRN./NOS.

84373/5
29.09.15
GUETZLAFF_T
01
MODIFICATION

CAT.NO.: 1937600000

Weidmüller

4 42839 02
DRAWING NO. ISSUE NO.

SHEET 01 OF 01 SHEETS

	DATE	NAME
DRAWN	24.02.2006	NEUMANN_G
RESPONSIBLE		KRUG_M
CHECKED	02.10.2015	LANG_T
APPROVED		LANG_T

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

BV/SV 7.62HP MOFU GR

MONTAGEFUSS
SNAP ON FOOT

PRODUCT FILE: SV/BV 7.62 HP 7340