

**LaserMark
LM WO 25/68 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A DIN A4 lap formátumú LM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors feliratozás DIN A4 nyomtatóval vagy STI tollal

Általános rendelési adatok

Típus	LM WO 25/68 GE
Rendelési szám	1695731687
Verzió	LaserMark, Vezeték és kábeljelölők, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190924713
Menny.	10 Stück

**LaserMark
LM WO 25/68 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	68 mm	Szélesség (coll)	2,677 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Nettó tömeg	10,2 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Címkemező mérete	25 x 17 mm	Halogén	Nem
Laponkénti jelölőszám	28	Number of markers per packaging unit	280
Nyomtatás típusa	üres	Ragasztóanyag	Akril
Szélesség	68 mm	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	8,2 - 14,3 mm
Vezeték külső átmérő, max.	14,3 mm	Vezeték külső átmérő, min.	8,2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**LaserMark
LM WO 25/68 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

