

**Tartozékok**  
**CB 200/4.5 BLACK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

**Általános rendelési adatok**

Típus	CB 200/4.5 BLACK
Rendelési szám	<a href="#">1697910000</a>
Verzió	Kábelkötők, HxSZ: 200 x 4.5 mm, Poliamid 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190882983
Menny.	100 Stück

**Tartozékok**  
**CB 200/4.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	4,5 mm	Szélesség (coll)	0,177 inch
Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Mélység	1,4 mm	Mélység (coll)	0,055 inch
Nettó tömeg	1,28 g		

**Szerelőanyagok**

Anyag	Poliamid 66	Kábelátmérő, max.	50 mm
Szakítószilárdság	220 N	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">DE PI830000 160627 001</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>

**Adatlap**

**Tartozékok  
CB 200/4.5 BLACK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

