

**Tartozékok
SCT 4,6/520****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A WeidSteel acél kábelkötők széles választékát kínálja szélsőséges körülményekhez, pl. magas hőmérsékletekhez vagy erős kémiai hatásokhoz.

- nemesacél, AISI 304
- a szabadalmaztatott zár egyszerű és biztonságos felszerelést garantál,
- a szabadalmaztatott kerekített élek csökkentik a sérülésveszélyt,
- kültéri használatra ideális,
- ellenáll a sugárzásnak és a korróziónak,
- antimágneses,
- hornyok nélkül, így a szigetelés nem károsodik.

Általános rendelési adatok

Típus	SCT 4,6/520
Rendelési szám	1699920000
Verzió	Tartozékok, Kábelkötők, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892364
Menny.	100 Stück

Tartozékok
SCT 4,6/520

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	4,6 mm	Szélesség (coll)	0,181 inch
Magasság	520 mm	Magasság (coll)	20,472 inch
Mélység	0,25 mm	Mélység (coll)	0,01 inch
Nettó tömeg	4,9 g		

Szerelőanyagok

Anyag	1.4301 rozsdamentes acél	Kábelátmérő, max.	152 mm
Szakítószilárdság	445 N	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	538 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-80 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD
------------------	-----------------------------

Adatlap**Tartozékok
SCT 4,6/520**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok**Rajz**