

**Rozsdamentes acél jelölők
WSM 10 J****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

WSM kis lemezek

- Teljesen rozsdamentes és saválló
- A dombornyomású karakterek lefestés után is jól olvashatók
- Egyedi nyomtatással, a tartóba ütött nyomtatással is kapható
- A 40-es WSM Service Box tartalma: egyenként 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, földelés, nulla. 200 db acél kábelkötő (200 mm) 30 rozsdamentes acél tartó, 48 mm és 60 mm; 20 acél tartó, 84 mm, és 10 acél tartó, 108 mm és 288 mm

Általános rendelési adatok

Típus	WSM 10 J
Rendelési szám	1712501655
Verzió	Rozsdamentes acél jelölők, Vezeték és kábeljelölők, 5.5 x 9.9 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190947378
Menny.	200 Stück

Rozsdamentes acél jelölők
WSM 10 J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	9,9 mm	Szélesség (coll)	0,39 inch
Magasság	5,5 mm	Magasság (coll)	0,217 inch
Mélység	0,3 mm	Mélység (coll)	0,012 inch
Nettó tömeg	0,15 g		

Általános adatok

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Halogén	Nem
Nyomtatott karakterek	Nagybetűk	Nyomtatás	J
Nyomtatás tájolása	vízszintes	Nyomtatás típusa	Standard
Szélesség	9,9 mm	Szín	ezüst
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-80...500 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
------------------	---