

TM-I
TM-I 18 MC NE GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Öt különböző címkehossz kapható az egyedi feliratozáshoz, hosszú karakterláncokkal. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók az SMark lézernyomtatóval, a PrintJet ADVANCED nyomtatóval, plotterrel, MC-Mobiloval vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 18 MC NE GN
Rendelési szám	1718431688
Verzió	TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398699
Menny.	320 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

TM-I
TM-I 18 MC NE GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	4 mm	Szélesség (coll)	0,157 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0,709 inch
Mélység	1,7 mm	Mélység (coll)	0,067 inch
Nettó tömeg	0,356 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	5
Halogén	Nem	Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés
Laponkénti jelölőszám	64	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	4 mm	Szín	zöld
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**TM-I
TM-I 18 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**