

**GWDR PO (lapos tömítés - polietilén)  
GWDR PG21-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | GWDR PG21-PO                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1719490000</a>                                              |
| Verzió         | GWDR PO (lapos tömítés - polietilén),<br>Tömítőgyűrű, PG 21, Polietilén |
| GTIN (EAN)     | 4008190352752                                                           |
| Menny.         | 100 Stück                                                               |

**GWDR PO (lapos tömítés - polietilén)**  
**GWDR PG21-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,52 g |
|-------------|--------|

**Szélesség**

|           |      |
|-----------|------|
| Vastagság | 3 mm |
|-----------|------|

**Általános információk**

|                                    |            |                                    |         |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|---------|
| Anyag                              | Polietilén | Belső átmérő D2                    | 28,3 mm |
| Külső menet                        | PG 21      | Külső átmérő                       | 33,5 mm |
| Tömszelencék                       | PG         | Tömítés                            | PE-HD   |
| Tömítőgyűrű átmérője               | 33,5 mm    | Vastagság                          | 3 mm    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C      | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -30 °C  |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000781    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |

**GWDR PO (lapos tömítés - polietilén)**  
**GWDR PG21-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**