

**GWDR NP (lapos tömítés - neoprén)
GWDR PG9-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG9-NP
Rendelési szám	1719550000
Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 9, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352813
Menny.	100 Stück

GWDR NP (lapos tömítés - neoprén)
GWDR PG9-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,36 g
-------------	--------

Szélesség

Vastagság	1,2 mm
-----------	--------

Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső átmérő D2	14 mm
Külső menet	PG 9	Külső átmérő	21 mm
Tömszelencék	PG	Tömítőgyűrű átmérője	21 mm
Vastagság	1,2 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**GWDR NP (lapos tömítés - neoprén)
GWDR PG9-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**