

**GWDR NP (lapos tömítés - neoprén)
GWDR PG13,5-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG13,5-NP
Rendelési szám	1719570000
Verzió	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 13,5, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352837
Menny.	100 Stück

GWDR NP (lapos tömítés - neoprén)
GWDR PG13,5-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	0,54 g
-------------	--------

Szélesség

Vastagság	1,2 mm
-----------	--------

Általános információk

Anyag	Neoprén	Belső átmérő D2	19,5 mm
Külső menet	PG 13,5	Külső átmérő	27 mm
Tömszelencék	PG	Tömítőgyűrű átmérője	27 mm
Vastagság	1,2 mm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000781	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	31-16-18-18	eClass 5.1	23-07-90-90
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-43-03-19
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD

GWDR NP (lapos tömítés - neoprén)
GWDR PG13,5-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**