

**EWS (leeresztő eszköz)
EWS M 25X1,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nyomás kiegyenlítő elemek gondoskodnak a ház jó szellőzéséről és megelőzik a páralecsapódást, miközben fenntartják a megfelelő IP osztályú védettséget.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | EWS M 25X1,5 |
| Rendelési szám | 1719740000 |
| Verzió | EWS (leeresztő eszköz), Kiegyenlítő elem, M 25, 5 mm, Poliamid |
| GTIN (EAN) | 4008190353001 |
| Menny. | 20 Stück |

**EWS (leeresztő eszköz)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz | 23 mm | Hossz, inch | 0,906 inch |
| Nettó tömeg | 13,25 g | | |

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | |
|------------|------------------|
| Azonosítás | Ex e II, II 2 GD |
|------------|------------------|

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| AF 1. méret | 30 mm | Anyag | Poliamid |
| Csatlakozóadapter nyomatéka, max. | 5 Nm | Csatlakozóadapter nyomatéka, min. | 5 Nm |
| Külső menet | M 25 | Menet hossza | 5 mm |
| Menetemelkedés | 1,5 mm | Tömszelencék | metrikus |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Védelmi osztály | IP54 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 40 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -20 °C |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000441 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-09 | eClass 8.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-90 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN.WSCAD |

Adatlap**EWS (leeresztő eszköz)
EWS M 25X1,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok