

TM
TM 2/12 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A TM hüvelyek nem tartalmaznak halogént és gyakorlatilag semmilyen szennyezőanyagot. A hüvelyeken TM-I 12 vagy TM-I 18 címkék vannak. Ezek a kábelek és vonalak széles tartományában használhatók. A rendszer különösen a közlekedési iparban bizonyult értékesnek. A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre.

- Halogénmentes
- A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre
- Kábelkötővel (3,6 mm széles) rögzíthető TMX 18

Általános rendelési adatok

Típus	TM 2/12 HF/HB
Rendelési szám	1719800000
Verzió	TM, Aljzat x 6.4 mm, Polietilén LD, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: 2.5 - 4 mm
GTIN (EAN)	4008190353155
Menny.	1 000 Stück

TM
TM 2/12 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6,4 mm	Szélesség (coll)	0,252 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Nettó tömeg	0,18 g		

Általános adatok

Anyag	Polietilén LD	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	6,4 mm	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	2,5 - 4 mm
Vezeték külső átmérő, max.	4 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,5 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD