

LaserMark LM MT300 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Típus	LM MT300 17/9 GE
Rendelési szám	1724151687
Verzió	LaserMark, Készülékjelölők, 9 x 17.8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190368982
Menny.	10 Stück

**LaserMark
LM MT300 17/9 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	17,8 mm	Szélesség (coll)	0,701 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	13,4 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Halogén	Nem	Laponkénti jelölőszám	341
Number of markers per packaging unit	3 410	Nyomtatás módja	Lézernyomtatás
Ragasztóanyag	Akril ragasztó	Szélesség	17,8 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**LaserMark
LM MT300 17/9 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

