

LaserMark LM MT300 105/148 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

Általános rendelési adatok

Típus	LM MT300 105/148 SI
Rendelési szám	1724170001
Verzió	LaserMark, Készülékjelölők, 148 x 105 mm, ezüst
GTIN (EAN)	4008190369040
Menny.	10 Stück

**LaserMark
LM MT300 105/148 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	105 mm	Szélesség (coll)	4,134 inch
Magasság	148 mm	Magasság (coll)	5,827 inch
Mélység	0,08 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Nettó tömeg	12,3 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter, PVC-mentes	Halogén	Nem
Laponkénti jelölőszám	4	Number of markers per packaging unit	40
Nyomtatás módja	Lézernyomtatás	Ragasztóanyag	Akril ragasztó
Szélesség	105 mm	Szín	ezüst
UL 94 éghetőségi osztály	HB	UL 969 tanúsítvány	Igen
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**LaserMark
LM MT300 105/148 SI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

