

**CableLine**  
**CLI M 2-4 GE/SW E MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A CLI M azonosító jelölők a CLI MH tartócsíkokba csúszthatók és kábelkötőkkel rögzíthetők. A rendszer különösen alkalmas nagy vezeték- és kábelkeresztmetszetekhez.

Előnyök:

- Kombinált jelölő kábelek és csövek jelöléséhez
- Egy méret valamennyi 16 mm<sup>2</sup> feletti mérethez
- Korlátlan kombinációs lehetőségek
- Zárt, tartósan rögzített jelölések
- Rendkívül jó olvashatóság

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | CLI M 2-4 GE/SW E MP                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1733651645</a>                                          |
| Verzió         | CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4008190398095                                                       |
| Menny.         | 100 Stück                                                           |

**CableLine**  
**CLI M 2-4 GE/SW E MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 11,3 mm | Szélesség (coll) | 0,445 inch |
| Magasság    | 4 mm    | Magasság (coll)  | 0,157 inch |
| Mélység     | 3 mm    | Mélység (coll)   | 0,118 inch |
| Nettó tömeg | 0,13 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |                           |                                         |                      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Anyag                        | PVC, puha, kadmium nélkül | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4                    |
| Halogén                      | Igen                      | Javasolt iparágak                       | Folyamat, Berendezés |
| Nyomatott karakterek         | Nagybetűk                 | Nyomatás                                | E                    |
| Nyomatás módja               | hő-dombornyomás           | Nyomatás színe                          | fekete               |
| Nyomatás tájolása            | vízszintes                | Nyomatás típusa                         | Standard             |
| Szélesség                    | 11,3 mm                   | Szín                                    | sárga                |
| UL 94 éghetőségi osztály     | V-0                       | Változat                                | MultiPack            |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -30...80 °C               |                                         |                      |

**Vezeték és kábeljelölők**

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Halogén                      | Igen                | Vezeték külső átm.           | 10 - 317 mm        |
| Vezeték külső átmérő, max.   | 317 mm              | Vezeték külső átmérő, min.   | 10 mm              |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm <sup>2</sup> |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Product Change Notification | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Tervezési adatok            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |

### **CableLine** **CLI M 2-4 GE/SW E MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



A kép illusztráció