

SZS (recés alátét)
SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

Rozsdamentes fogazott alátét a beszerelt kábel tömszelencék meglazulása elleni védelmére.

Általános rendelési adatok

Típus	SZS M32
Rendelési szám	1736330000
Verzió	SZS (recés alátét), Körmös alátétek, M 32, Nemesacél 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963538
Menny.	10 Stück

**SZS (recés alátét)
SZS M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	10,6 g
-------------	--------

Szélesség

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

Általános információk

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Belső átmérő D2	33 mm
Külső menet	M 32	Külső átmérő	48 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
Vastagság	1,5 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN_WSCAD

Adatlap

SZS (recés alátét)
SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

