

**EA (földelő gyűrűk)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A tömszelence választékot számos tartozék egészíti ki.

A földelőgyűrűk különösen akkor használatosak, ha egy kábel árnyékolását rá kell húzni a tömszelencére, és azt a készülékház többi tömszelencéjével azonos potenciálra kell hozni.

Általános rendelési adatok

Típus	EA-RING MS/M 40
Rendelési szám	1736520000
Verzió	EA (földelő gyűrűk), Földelő gyűrű, M 40, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190963637
Menny.	10 Stück

**EA (földelő gyűrűk)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	86,5 mm	Hossz, inch	3,406 inch
Nettó tömeg	21,2 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szélesség

Vastagság	1,5 mm
-----------	--------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
------------	----------------------------

Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Belső átmérő D2	13,5 mm
Hézag, belső méret, B	44,5 mm	Külső menet	M 40
Külső átmérő	54 mm	Szélesség, külső méret, C	30 mm
Tömszelencék	metrikus	Vastagság	1,5 mm

Besorolások

ETIM 3.0	EC000490	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC002317
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**EA (földelő gyűrűk)
EA-RING MS/M 40**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

