

**SKMU MS (sárgaréz ellenanya)**  
**SKMU M20 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller számos kábel és huzal bevezető rendszert tart a portfóliójában: különféle műanyag, bronz és rozsdamentes acél kábel tömszelencék, IP 66, 67, 68 vagy IP69k védelemmel. A kábel tömszelencék komplett alternatívája az előszerelt kábel modulos többeres vagy többkábeles bevezető rendszer, amely egyszerűen és gyorsan illeszthető be a villamos készülékbe. Végül, de nem utoljára a Weidmüller EX tanúsított kábel tömszelencéket és kábel/huzal rendszereket kínál.

- A kábel tömszelencék műanyagból és bronzból készülnek
- EMC csavarkötések
- robbanásveszélyes területekre
- VDE, CSA és UL engedélyek

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SKMU M20 MS                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1737000000</a>                                                 |
| Verzió         | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 20, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190956479                                                              |
| Menny.         | 100 Stück                                                                  |

**SKMU MS (sárgaréz ellenanya)**  
**SKMU M20 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 2,45 g |
|-------------|--------|

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Szélesség**

|           |      |
|-----------|------|
| Vastagság | 3 mm |
|-----------|------|

**Általános információk**

|                |          |              |                       |
|----------------|----------|--------------|-----------------------|
| AF 1. méret    | 24 mm    | Anyag        | Sárgaréz, nikkelezett |
| Belső menet    | M 20     | Külső menet  | M 20                  |
| Külső átmérő   | 26,56 mm | Menet hossza | 3 mm                  |
| Menetemelkedés | 1,5 mm   | Tömszelencék | metrikus              |
| Vastagság      | 3 mm     |              |                       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**SKMU MS (sárgaréz ellenanya)  
SKMU M20 MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**