

**SlimFix
VT SF 4/12 MC NE BL V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	VT SF 4/12 MC NE BL V0
Rendelési szám	1746030002
Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190986360
Menny.	192 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000
Helyettesítő termék	1919610000

**SlimFix
VT SF 4/12 MC NE BL V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	5,7 mm	Szélesség (coll)	0,224 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	6,1 mm	Mélység (coll)	0,24 inch
Nettó tömeg	0,66 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	6
Címkemező mérete	12 x 5.7 mm	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közlekedéstechnika, Berendezés	Nyomatás típusa	üres
Szélesség	5,7 mm	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-50... 120 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	3,6 - 6 mm
Vezeték külső átmérő, max.	6 mm	Vezeték külső átmérő, min.	3,6 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

SlimFix
VT SF 4/12 MC NE BL V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

