

**WKM
WKM 8/20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A halogénmentes, átlátszó zseb a **WKM** jelölőtartón kiváló védelmet nyújt a környezeti hatások ellen. Az erős kábelkötős rögzítésnek köszönhetően szinte minden vezeték-keresztmetszethez alkalmas.

Az előnyomtatott címkéket egyszerűen be kell helyezni a WKM tartóba, és a kengyellel rögzíteni kell. A WKM kábeljelölők a megfelelő megoldást jelentik a hatékony helyszíni jelölésre.

Az Ön előnyei a WKM kábeljelölők használata esetén

- A papír és poliészter jelölőket egyedileg lehet nyomtatni a hagyományos irodai nyomtatókkal
- A robusztus kialakítás és a MultiCard ELS címkék kombinációja maximális védelmet nyújt a környezeti hatások ellen

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | WKM 8/20 |
| Rendelési szám | 1753490000 |
| Verzió | WKM, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248010615 |
| Menny. | 50 Stück |

WKM
WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 8 mm | Szélesség (coll) | 0,315 inch |
| Magasság | 20 mm | Magasság (coll) | 0,787 inch |
| Mélység | 3,5 mm | Mélység (coll) | 0,138 inch |
| Nettó tömeg | 0,457 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Anyag | Polipropilén | Nyomatás típusa | üres |
| Szélesség | 8 mm | Szín | Áttetsző |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték külső átm. | 7 - 115 mm | Vezeték külső átmérő, max. | 115 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 7 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 150 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001530 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|------------------------------|
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

WKM
WKM 8/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Felhasználási példa**

