

**Tartozékok
ZQV 1.5N/R3.5/9 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínál rá.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Típus | ZQV 1.5N/R3.5/9 GE |
| Rendelési szám | 1754280000 |
| Verzió | Tartozékok, Keresztösszekötő, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248109876 |
| Menny. | 20 Stück |

Tartozékok
ZQV 1.5N/R3.5/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség | 2,4 mm | Szélesség (coll) | 0,094 inch |
| Magasság | 30,6 mm | Magasság (coll) | 1,205 inch |
| Mélység | 12,15 mm | Mélység (coll) | 0,478 inch |
| Nettó tömeg | 1,6 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet | 10 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag | Wemid | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 9 | Névleges áram, többpólusú | 17,5 A |
| Típus | Keresztösszekötő | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen | Rögzítés típusa | Dugaszolt |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Méreték

| | |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 3,5 mm |
|----------------|--------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|--------|
| Névleges áram | 17,5 A |
|---------------|--------|

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Adatlap**Tartozékok
ZQV 1.5N/R3.5/9 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Letöltések**

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
