

**CableLine
CLI TM 10-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A CLI TM a megfelelő hüvely a nagy vezeték-keresztmetszetekhez. A hüvely átlátszó zsebe védi a címkéket a környezeti hatásoktól. Az átlátszó CLI TM hüvelyt kábelkötővel lehet rögzíteni. A TM-I 18 a CLI TM 10/33-hoz, illetve az ESG 9/17 a CLI TM20/33-hoz használható. Mindkét becsúsztható jelölőlap a bevált MultiCard formátumú, és kényelmesen feliratozható SMark lézernyomtatóval, PrintJet-tel, plotterrel vagy MC-Mobilo használatával. A CLI F 2/17,5 címke a CLI TM 20/66-hoz használható.

- Biztonságos rögzítés kábelkötőkkel
- Professzionális feliratozás a Weidmüller MultiCard-hoz használható feliratozó készülékekkel

Általános rendelési adatok

Típus	CLI TM 10-33
Rendelési szám	1763270000
Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 10 - 317 mm, 33 x 6 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248050239
Menny.	100 Stück

**CableLine
CLI TM 10-33****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	33 mm	Magasság (coll)	1,299 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	0,2 g		

Általános adatok

Anyag	PVC	Halogén	Igen
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	6 mm	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...60 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	10 - 317 mm
Vezeték külső átmérő, max.	317 mm	Vezeték külső átmérő, min.	10 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD
------------------	---