

**CableLine  
CLI TM 20-66****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A CLI TM a megfelelő hüvely a nagy vezeték-keresztmetszetekhez. A hüvely átlátszó zsebe védi a címkéket a környezeti hatásoktól. Az átlátszó CLI TM hüvelyt kábelkötővel lehet rögzíteni. A TM-I 18 a CLI TM 10/33-hoz, illetve az ESG 9/17 a CLI TM20/33-hoz használható. Mindkét becsúsztható jelölőlap a bevált MultiCard formátumú, és kényelmesen feliratozható SMark lézernyomtatóval, PrintJet-tel, plotterrel vagy MC-Mobilo használatával. A CLI F 2/17,5 címke a CLI TM 20/66-hoz használható.

- Biztonságos rögzítés kábelkötőkkel
- Professzionális feliratozás a Weidmüller MultiCard-hoz használható feliratozó készülékekkel

**Általános rendelési adatok**

Típus	CLI TM 20-66
Rendelési szám	<a href="#">1763390000</a>
Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 10 - 317 mm, 66 x 11.3 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248050840
Menny.	50 Stück

**CableLine  
CLI TM 20-66**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

Szélesség	11,3 mm	Szélesség (coll)	0,445 inch
Magasság	66 mm	Magasság (coll)	2,598 inch
Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	1,3 g		

**Általános adatok**

Anyag	PVC	Halogén	Igen
Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	11,3 mm	Szín	Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...60 °C

**Vezeték és kábeljelölők**

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	10 - 317 mm
Vezeték külső átmérő, max.	317 mm	Vezeték külső átmérő, min.	10 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm <sup>2</sup>

**Besorolások**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Jóváhagyások**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Letöltések**

Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
------------------	------------------------------