

RF 180 GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Rugalmas - rugalmasabb - Profilform**

Moduláris tokozás profilformában - a rugalmas moduláris rendszer, amely színes és átlátszó műanyagprofilokat és hordozómodulokat tartalmaz

A szabványos osztásközök egymás mellé helyezése bármilyen elrendezésben, és a méteráru milliméteres pontosságú vágása a tökéletes egyensúlyt jelenti a rugalmasság és a gazdasági hatékonyság között:

- Standard szélességű profilok 5 mm - 45 mm osztásközzel, minden szabványos NYÁK-formátumra felszerelhetők.
- A változtatható magasság maximális alkatrész-sűrűséget tesz lehetővé, még nagyobb elektronikai alkatrészek esetén is.
- A különböző felszerelési változatok miatt a tokozat közvetlen felszerelése olyan egyszerű, mint az alkatélemek kapcsolásra pattintása
- A kemény fedelek megbízhatóan védik a modulokat a külső hatások ellen

A siker receptje: változtatható profil + moduláris alkatrészek = rugalmas készülékház-konceptió, amely nagy felületet biztosít a NYÁK-ok számára.

A moduláris koncepciót a nagy helyigényű modulokhoz alakítottuk ki, és kis alkatrészmenyiség és különböző szélességek esetén alkalmazható.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Típus | RF 180 GR |
| Rendelési szám | 1773400000 |
| Verzió | Elektronika házak szürke, Bepattintható láb, Szélesség: 17.55 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248140602 |
| Menny. | 20 Stück |

RF 180 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Hossz | 79,2 mm | Hossz, inch | 3,118 inch |
| Szélesség | 17,55 mm | Szélesség (coll) | 0,691 inch |
| Magasság | 26,55 mm | Magasság (coll) | 1,045 inch |
| Nettó tömeg | 6,15 g | | |

Rendszer karakterisztika

| | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|------|
| Változat | Bepattintható láb | Keresztösszekötő | Nem |
| Érintkező - kapcsolás | Nem | Védelmi osztály | IP20 |
| Tokozási opció | Nem | | |

Anyagjellemzők

| | | | |
|---|----------|--|--------|
| Szigetelőanyag | PA 66 | Szín | szürke |
| Színkóda (hasonló) | RAL 7035 | CTI | ≥ 600 |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | Tárolási hőmérséklet, min. | -25 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max. | 55 °C | Max. relatív páratartalom tárolás közben | 80 % |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | ETIM 5.0 | EC002848 |
| ETIM 6.0 | EC002779 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 | | |

Megjegyzések

Leíró szöveg, műszaki adatok

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)