

**Z-sorozat
KOSF ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábelvégelezők, dugaszolható csatlakozók,
rögzítőelemek és sok minden más.

Általános rendelési adatok

Típus	KOSF ZT2.5
Rendelési szám	1816150000
Verzió	Z-sorozat, Kódoló elem, sárga, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726
Menny.	50 Stück

**Z-sorozat
KOSF ZT2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	2,9 mm	Szélesség (coll)	0,114 inch
Magasság	4,4 mm	Magasság (coll)	0,173 inch
Mélység	11,25 mm	Mélység (coll)	0,443 inch
Nettó tömeg	0,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	40 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	10 °C
Tárolási hőmérséklet	10 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	100 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC002021	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks