


## LaserMark LM MT300 19/6.3 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A kép illusztráció



- Öntapadó poliészter címkék
- A4 lézernyomtatóhoz alkalmasak
- Kopásálló
- Nagy hőállóság
- Bármilyen kapcsolókészülék és modul címkézéséhez
- Golyóstollal és STI jelölőtollal is lehet rá írni

### Általános rendelési adatok

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Típus          | LM MT300 19/6.3 GE                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1835830000</a>                        |
| Verzió         | LaserMark, Készülékjelölők, 6.3 x 19.05 mm, sárga |
| GTIN (EAN)     | 4032248340149                                     |
| Menny.         | 10 Stück                                          |

**LaserMark  
LM MT300 19/6.3 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 19,05 mm | Szélesség (coll) | 0,75 inch  |
| Magasság    | 6,3 mm   | Magasság (coll)  | 0,248 inch |
| Mélység     | 0,08 mm  | Mélység (coll)   | 0,003 inch |
| Nettó tömeg | 10,7 g   |                  |            |

**Általános adatok**

|                                      |                        |                                         |                |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Anyag                                | Poliészter, PVC-mentes | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 4              |
| Halogén                              | Nem                    | Laponkénti jelölőszám                   | 256            |
| Number of markers per packaging unit | 2 560                  | Nyomtatás módja                         | Lézernyomtatás |
| Ragasztóanyag                        | Akril ragasztó         | Szélesség                               | 19,05 mm       |
| Szín                                 | sárga                  | UL 94 éghetőségi osztály                | HB             |
| UL 969 tanúsítvány                   | Igen                   | Változat                                | Öntapadós      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány         | -40...150 °C           |                                         |                |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software         | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Tervezési adatok | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |

**LaserMark  
LM MT300 19/6.3 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

