

**SlimFix X
SFX 14/23 MC NE WS V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A SlimFix X vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a VO éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- VO éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SFX 14/23 MC NE WS V2
Rendelési szám	1852440000
Verzió	SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248385416
Menny.	160 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

SlimFix X
SFX 14/23 MC NE WS V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	14 mm	Szélesség (coll)	0,551 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,694 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Címkemező mérete	23 x 8 mm	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés	Nyomatás típusa	üres
Szélesség	14 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Változat	Felerősítés kábelkötőkkel
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Product Change Notification	DE - Technische Modifikation MultiCard Material EN - Technical change to MultiCard material
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

SlimFix X SFX 14/23 MC NE WS V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

