

**ESG
ESG 9/11 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

a kábelek jelöléséhez

Jellemzők:

- lézernyomtatóval használható
- poliészterből készült
- kopásálló
- tartozékként: toll és nyomtató szoftver

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 9/11 K MC NE WS
Rendelési szám	1857440000
Verzió	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248402731
Menny.	200 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0,433 inch
Magasság	9 mm	Magasság (coll)	0,354 inch
Mélység	0,8 mm	Mélység (coll)	0,031 inch
Nettó tömeg	0,45 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Öntapadós	Anyag	PA 66
Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9	Halogén	Nem
Ragasztóanyag	Kétoldalú ragasztószalag	Szélesség	11 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Változat	Öntapadós	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Feliratozó rendszerek

Alkalmazás/gyártó	Öntapadós	Változat	Öntapadós
-------------------	-----------	----------	-----------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN
Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN

**ESG
ESG 9/11 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

