

**W-sorozat  
Q WDU10-2.5 SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**



**Klippon® Connect húzókegyeles technológiával**

A számos különböző kivitelben kapható húzókegyeles csatlakozással felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkívül megbízható, így jelentősen megkönnyíti a tervezést és a működésbiztonság optimalizálását. Állítsák bármilyen kihívás elé, a Klippon® Connect bevált megoldásokat kínálja.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | Q WDU10-2.5 SET                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1859620000</a>                               |
| Verzió         | W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 2 |
| GTIN (EAN)     | 4032248413331                                            |
| Menny.         | 10 Stück                                                 |

**W-sorozat**  
**Q WDU10-2.5 SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6 mm    | Szélesség (coll) | 0,236 inch |
| Magasság    | 13,9 mm | Magasság (coll)  | 0,547 inch |
| Mélység     | 22,5 mm | Mélység (coll)   | 0,886 inch |
| Nettó tömeg | 6,4 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                            |               |                            |       |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------|
| Tárolási hőmérséklet, max. | 40 °C         | Tárolási hőmérséklet, min. | 10 °C |
| Tárolási hőmérséklet       | 10 °C...40 °C |                            |       |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Anyag adatok**

|       |             |      |            |
|-------|-------------|------|------------|
| Anyag | Ónozott réz | Szín | Ezüstsürke |
|-------|-------------|------|------------|

**Rendszer specifikációk**

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

**Keresztösszekötő**

|                             |                  |                           |      |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 2                | Névleges áram, többpólusú | 24 A |
| Típus                       | Keresztösszekötő |                           |      |

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                                                     |                                         |                 |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                                     | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Átmenő (persely),<br>Közvetlen rögzítés |                 |                      |

**Méretetek**

|                |      |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 7 mm |
|----------------|------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## W-sorozat Q WDU10-2.5 SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |