

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az ET S7 DIN-A4 nem öntapadós címkéket a Siemens S300, S400 és S7 moduljainak címkézésére lehet használni. A Weidmüller M-Print® Pro szoftverével testre szabott lézernyomtatásra van lehetőség.

- Sárga vagy türkiz háttérben előnyomtatott fekete karakterekkel (négyzetek)
- A címkék könnyen leválaszthatók (nem öntapadósak)

Általános rendelési adatok

Típus	ET S7-300-TU-A4-1
Rendelési szám	1865450000
Verzió	LaserMark, Készülékjelölők, 100 x 22.6 mm, Siemens, Türkiz
GTIN (EAN)	4032248434121
Menny.	10 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	22,6 mm	Szélesség (coll)	0,89 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3,937 inch
Mélység	0,1 mm	Mélység (coll)	0,004 inch
Nettó tömeg	31 g		

Általános adatok

Alkalmazás/gyártó	Siemens	Anyag	Vinil fólia
Halogén	Igen	Laponkénti jelölőszám	16
Number of markers per packaging unit	160	Nyomatás módja	Lézernyomatás
Szélesség	22,6 mm	Szín	Türkiz
UL 94 éghetőségi osztály	HB	UL 969 tanúsítvány	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap

**LaserMark
ET S7-300-TU-A4-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

