

**DAE (szellőzőelem)
DAE M12 PA LONG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nyomás kiegyenlítő elemek gondoskodnak a ház jó szellőzéséről és megelőzik a páralecsapódást, miközben fenntartják a megfelelő IP osztályú védettséget.

Általános rendelési adatok

Típus	DAE M12 PA LONG
Rendelési szám	1868570000
Verzió	DAE (szellőzőelem), Kiegyenlítő elem, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248440429
Menny.	10 Stück

**DAE (szellőzőelem)
DAE M12 PA LONG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	17,4 mm	Hossz, inch	0,685 inch
Nettó tömeg	1,7 g		

Általános információk

AF 1. méret	17 mm	Anyag	Poliamid 6
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	1 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	0,5 Nm
Külső menet	M 12	Levegőáramlás	0,8 l/min 0,1 bar ΔP-nél, max. 7,6 l/min 1bar ΔP-nél
Menet hossza	10 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	NBR	Tömszelencék	metrikus
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP66, IP68, IP69K
Védelmi osztály, GWDR	IP66, IP68, IP69K	Víz betáplálási pont	> 1,5 bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000814
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09	eClass 8.1	27-14-91-09
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-90

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

DAE (szellőzőelem) DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

