CableLine
CLI C 02-3 WS/SW 0 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Típus	CLI C 02-3 WS/SW 0 CD
Rendelési szám	1869821502
Verzió	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248446346
Menny.	500 Stück
Helyettesítő termék	1568249999

CableLine
CLI C 02-3 WS/SW 0 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	3,4 mm	Szélesség (coll)	0,134 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0,118 inch
Mélység	3,5 mm	Mélység (coll)	0,138 inch
Nettó tömeg	0,04 g		

Általános adatok

Anyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Nyomtatott karakterek	Számok	Nyomtatás	0
Nyomtatás módja	hő-dombornyomás	Nyomtatás színe	fekete
Nyomtatás tájolása	vízszintes	Nyomtatás típusa	Standard
Szélesség	3,4 mm	Szín	fehér
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Változat	CD
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték külső átm.	1.3 - 3 mm
Vezeték külső átmérő, max.	3 mm	Vezeték külső átmérő, min.	1,3 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,2 mm²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Product Change Notification	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

CableLine
CLI C 02-3 WS/SW 0 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok



A kép illusztráció