

**ClipCard  
STR CC 15/60 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően, a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet PRO, az MCP Plus plotter, MCP Basis és MC-Mobilo.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

**Általános rendelési adatok**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Típus                 | STR CC 15/60 TRANSPARENT                   |
| Rendelési szám        | <a href="#">1888280000</a>                 |
| Verzió                | ClipCard, Tartozékok, 15 x 60 mm, Áttetsző |
| GTIN (EAN)            | 4032248494156                              |
| Menny.                | 40 Stück                                   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">1324380000</a>                 |

**ClipCard  
STR CC 15/60 TRANSPARENT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 60 mm  | Szélesség (coll) | 2,362 inch |
| Magasság    | 15 mm  | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Mélység     | 0,5 mm | Mélység (coll)   | 0,02 inch  |
| Nettó tömeg | 0,6 g  |                  |            |

**Általános adatok**

|                              |             |                          |       |
|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Anyag                        | PVC         | Halogén                  | Nem   |
| Javasolt iparágak            | Berendezés  | Szélesség                | 60 mm |
| Szín                         | Áttetsző    | UL 94 éghetőségi osztály | HB    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -20...80 °C |                          |       |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Tervezési adatok | <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">EPLAN</a> |
|------------------|-----------------------------------------------|

**ClipCard**  
**STR CC 15/60 TRANSPARENT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

