VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M16 - MS 1/EMV
Rendelési szám	1909500000
Verzió	VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 16, 7, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248536429
Menny.	50 Stück

VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	36 mm	Hossz, inch	1,417 inch
Nettó tömeg	27,22 g		

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	20 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	10 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	8 Nm
Kábel külső átmérője, max.	10 mm	Kábel külső átmérője, min.	5 mm
Köpeny átmérő, max.	10 mm	Köpeny átmérő, min.	4 mm
Külső menet	M 16	Menet hossza	7 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	metrikus
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max.	7 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	5 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

A létrehozás dátuma 2019. július 25. 22:41:44 CEST

VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M16 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

