

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel)
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M20 - MS 1/EMV
Rendelési szám	1909510000
Verzió	VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 20, 8, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248536436
Menny.	50 Stück

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketrecel)
VG M20 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	35,5 mm	Hossz, inch	1,398 inch
Nettó tömeg	30,64 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	22 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	15 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	12 Nm
Kábel külső átmérője, max.	12 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
Köpeny átmérő, max.	12 mm	Köpeny átmérő, min.	5 mm
Külső menet	M 20	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	metrikus
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max.	10 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	8 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel)
VG M20 - MS 1/EMV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**