

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel)
VG M32 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Produktabbildung

Sárgaréz tömszelence, a zavaró frekvenciák akár 100 dB csillapítással történő árnyékolására. A kábel árnyékolása rugós alátéttel csatlakoztatható.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M32 - MS 1/EMV
Rendelési szám	1909530000
Verzió	VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel), Tömszelencék, M 32, 8, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248536450
Menny.	10 Stück

**VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketrecel)
VG M32 - MS 1/EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	46 mm	Hossz, inch	1,811 inch
Nettó tömeg	81,5 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (GERMLLOYD)	E-14047	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260		

Általános információk

AF 1. méret	34 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	15 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	9 Nm
Kábel külső átmérője, max.	21 mm	Kábel külső átmérője, min.	15 mm
Köpeny átmérő, max.	21 mm	Köpeny átmérő, min.	13,5 mm
Külső menet	M 32	Menet hossza	8 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Szorítóbetét	Poliamid	Tömszelencék	metrikus
Tömítés	NBR	Tömítőbetét	CR
Védelmi osztály	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Védelmi osztály, GWDR	IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Zárt anya nyomatéka, max.	10 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	6 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-13
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD

VG EMV GEN 1 (EMC tömszelence szorítóketreccel) VG M32 - MS 1/EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

