

VG K (standard műanyag tömszelence) VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.
Kábelvégelezárók, dugaszolható csatlakozók,
rögzítőelemek és sok minden más.

Általános rendelési adatok

Típus	VG M20-K67 10-14
Rendelési szám	1909700000
Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248536627
Menny.	50 Stück

VG K (standard műanyag tömszelence)
VG M20-K67 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	41 mm	Hossz, inch	1,614 inch
Nettó tömeg	12,7 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	80 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-20 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD