


ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Product image

Az analóg jelfeldolgozó termékek tartozékai:

- Zárólemezek: sorkapocs-kialakítású alkatelemekhez
- Tartókengyelek: IP6X jellelválasztók és kijelzők felszereléséhez
- Kalibráló eszközök: az analóg jelátalakítók kalibrálásához és beállításához
- MICRO interfész: közvetlen átvitel a vezérlőhöz, így minimális vezetékvezetésre van szükség
- jelölők
- Programozó adapter: PC-vel konfigurálható modulok konfigurálásához
- Keresztösszekötő
- Tápellátó modulok / tápegységek
- Opcionális csatlakozókapcsok és hidegpont-kompenzáló kapcsok

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Típus | ESG 8/13.5/43.3 SAI AU |
| Rendelési szám | 1912130000 |
| Verzió | ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző |
| GTIN (EAN) | 4032248541164 |
| Menny. | 5 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 1324380000 |

ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 13,5 mm | Szélesség (coll) | 0,531 inch |
| Magasság | 8 mm | Magasság (coll) | 0,315 inch |
| Mélység | 0,8 mm | Mélység (coll) | 0,031 inch |
| Nettó tömeg | 9,76 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN |
| Engineering Data | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

Adatlap

ESG
ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

