

**SlimFix
SF 2/12 MC NE GE V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SF 2/12 MC NE GE V2
Rendelési szám	1919470000
Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248555765
Menny.	400 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**SlimFix
SF 2/12 MC NE GE V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	3,6 mm	Szélesség (coll)	0,142 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Mélység	3,65 mm	Mélység (coll)	0,144 inch
Nettó tömeg	0,25 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	4
Címkemező mérete	12 x 3.6 mm	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Közeledéstechnika, Berendezés	Nyomatás típusa	üres
Szélesség	3,6 mm	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40... 100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átm.	2.2 - 2.9 mm
Vezeték külső átmérő, max.	2,9 mm	Vezeték külső átmérő, min.	2,2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Software	M-Print PRO configuration file
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

**SlimFix
SF 2/12 MC NE GE V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**