

**Tartozékok  
WKS 2/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Product image****Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Típus          | WKS 2/2                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1936140000</a>                   |
| Verzió         | Tartozékok, Keresztösszekötő csúszka, x 14.1 |
| GTIN (EAN)     | 4032248605866                                |
| Menny.         | 50 Stück                                     |

**Tartozékok  
WKS 2/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 14,1 mm  | Szélesség (coll) | 0,555 inch |
| Magasság    | 18,86 mm | Magasság (coll)  | 0,743 inch |
| Mélység     | 16,1 mm  | Mélység (coll)   | 0,634 inch |
| Nettó tömeg | 2,12 g   |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |                                    |        |

**Anyag adatok**

|                          |             |      |              |
|--------------------------|-------------|------|--------------|
| Anyag                    | Poliamid 66 | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2         |      |              |

**Rendszer specifikációk**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő tartozékok |
|----------|-----------------------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                     |                    |                 |           |
|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Felszerelés típusa  | Bilincses          | Rögzítés típusa | Dugaszolt |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |                 |           |

**Méretetek**

|                |        |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 7,9 mm |
|----------------|--------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-40 | eClass 9.1 | 27-14-11-40 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |