

**Tartozékok**  
**STB 21.6/45 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image****Áram- és feszültségátalakítók huzalozása**

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Típus          | STB 21.6/45 SW             |
| Rendelési szám | <a href="#">1936270000</a> |
| Verzió         | Tartozékok, Aljzat         |
| GTIN (EAN)     | 4032248606009              |
| Menny.         | 50 Stück                   |

**Tartozékok**  
**STB 21.6/45 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség   | 6,1 mm | Szélesség (coll) | 0,24 inch  |
| Magasság    | 6,1 mm | Magasság (coll)  | 0,24 inch  |
| Mélység     | 45 mm  | Mélység (coll)   | 1,772 inch |
| Nettó tömeg | 3,34 g |                  |            |

**Hőmérsékletek**

|                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |                                    |        |

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Anyag adatok**

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag                    | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

**Rendszer specifikációk**

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

**Kiegészítő műszaki adatok**

|                     |                      |                 |                      |
|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Felszerelés típusa  | becsavart állapotban | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés   |                 |                      |

**Méretetek**

|                              |         |                     |         |
|------------------------------|---------|---------------------|---------|
| Menet metrikus mérete, külső | O M3.0  | Dugaszolási mélység | 11,1 mm |
| TS 35 eltolás                | 45,5 mm |                     |         |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Tartozékok**  
**STB 21.6/45 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Letöltések**

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                            |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |