

**OMNIMATE Power - Powerbus series  
BV/SV 7.62HP KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

A kép illusztráció

**Csakis azokat csatlakoztatja, amelyeket  
csatlakoztatni kell: a megfelelő csatlakozót a  
megfelelő helyre.**

A kódoló elemek és a lezáró eszközök világosan hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási folyamat és a működtetés során

A kódoló elemek és a lezáró eszközök az összeszerelés előtt vagy a kábelek összeszerelésének fázisában kerülnek behelyezésre. A Weidmüller alternatíva: online konfigurálható a változás konfigurátorral a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A csatlakozóelemeket ezentúl nem lehet pontatlanul összeszerelni, vagy helytelenül csatlakoztatni.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nincsenek működési hibák a használat során.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BV/SV 7.62HP KO                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1937590000</a>                                               |
| Verzió         | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4032248608881                                                            |
| Menny.         | 50 Stück                                                                 |
| Termékadatok   |                                                                          |
| Csomagolás     | Doboz                                                                    |

**OMNIMATE Power - Powerbus series  
BV/SV 7.62HP KO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1,58 g |
|-------------|--------|

**Anyagjellemzők**

|                                          |        |                                         |          |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| Szín                                     | fekete | Színskála (hasonló)                     | RAL 9011 |
| Tárolási hőmérséklet, min.               | -25 °C | Tárolási hőmérséklet, max.              | 55 °C    |
| Max. relatív páratartalom tárolás közben | 80 %   | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C   |
| Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C   |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C |                                         |          |

**Névleges adatok IEC szerint**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|----------------------------|------------------------|

**Csomagolás**

|               |       |               |        |
|---------------|-------|---------------|--------|
| Csomagolás    | Doboz | VPE hosszúság | 25 mm  |
| VPE szélesség | 60 mm | VPE magasság  | 100 mm |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002943    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-26-92-01 | eClass 7.1 | 27-44-92-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-92-02 | eClass 9.0 | 27-44-04-92 |
| eClass 9.1 | 27-44-04-92 |            |             |

**Megjegyzések**

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL BASE STATION EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



|              |        |           |                                  |
|--------------|--------|-----------|----------------------------------|
| 1545710000   | black  | BLZ-KO SW | socket block / pin header black  |
| 1573010000   | orange | BLZ-KO OR | socket block / pin header orange |
| order number | colour | title     | usage                            |

|                                                                                       |  |                              |  |                                                                                                         |                        |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General tolerance:<br>DIN ISO 2768-mK                                                 |  | 92434/0<br>10.04.17 HERTEL_S |  | 16                                                                                                      | Cat.no.: .             |                                                                                                      |
|  |  | Modification                 |  | <b>Weidmüller</b>  |                        |                                                                                                      |
|  |  |                              |  | Date                                                                                                    | Name                   | <b>KO BLZ../SL ..</b><br>KODIERELEMENT<br>ACCESSORY                                                  |
|                                                                                       |  | Drawn                        |  | 21.05.2015                                                                                              | HERTEL_S               |                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Responsible                  |  |                                                                                                         | HERTEL_S               |                                                                                                      |
|                                                                                       |  | Checked                      |  | 18.04.2017                                                                                              | HELIS_MA               |                                                                                                      |
| Scale: 10:1                                                                           |  | Approved                     |  | LANG_T                                                                                                  | Product file: BLZ 5.08 |                                                                                                      |
| Supersedes: .                                                                         |  |                              |  |                                                                                                         | 7147                   |                                                                                                      |
|                                                                                       |  |                              |  |                                                                                                         |                        | <b>C 62110</b>  |
|                                                                                       |  |                              |  |                                                                                                         |                        | Drawing no. Issue no.                                                                                |
|                                                                                       |  |                              |  |                                                                                                         |                        | Sheet 01 of 01 sheets                                                                                |