

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller tápellátásai régóta bizonyítanak az elektromos modulok tápellátásában.

Ezért biztonságosan használhatók szigorú ipari környezetben, kisebb vállalkozásokban és lakóterületeken, valamint nemzetközi engedélyeik vannak. A Weidmüller ipari alkalmazásokhoz kínál tápellátásokat és kiegészítő komponenseket:

- szabályozatlan tápegységek
- primer kapcsolóüzemű tápegységek
- DC/DC-átalakítók
- USV vezérlőmodulok
- Elektronikus biztosíték

Általános rendelési adatok

Típus	MTA 45 BK
Rendelési szám	1962250000
Verzió	Elektronika házak, Rögzítő peremes aljzat, Tartozékok
GTIN (EAN)	4032248642465
Menny.	30 Stück

MTA 45 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	68 mm	Hossz, inch	2,677 inch
Szélesség	48 mm	Szélesség (coll)	1,89 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Tömeg	29,77 g	Nettó tömeg	15,53 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C

Általános adatok

Tömeg	29,77 g
-------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002625	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-18-09-90	eClass 7.1	27-18-09-90
eClass 8.1	27-18-09-90	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	27-04-92-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN