

**Ipari Ethernet
IE-PH-RJ45-TH-OG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A Weidmüller IP20 krimpelt változatú dugaszolható csatlakozásainak használatát leginkább a különböző színű, csomósodásgátló hüvelyekkel ajánljuk, amelyek megkönnyítik a dugaszok azonosítását, illetve védik a rögzítőkarokat és megakadályozzák a kábelek hajlítás miatti deformációját.

Jellemzők:

- 7 különböző szín

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PH-RJ45-TH-OG
Rendelési szám	1962450000
Verzió	Vezetéktörés-gátló, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248644483
Menny.	10 Stück

**Ipari Ethernet
IE-PH-RJ45-TH-OG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	2,4 g
-------------	-------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001679
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-08
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-06-04-12
eClass 9.1	27-06-04-12		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Tervezési adatok	EPLAN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN