

**Ipari Ethernet  
IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 4.  
(IEC24702) változat szerint, műanyag, üres ház

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Típus          | IE-PH-V04P                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1962520000</a>                                   |
| Verzió         | Üres ház, Dugóház, 4. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67 |
| GTIN (EAN)     | 4032248644650                                                |
| Menny.         | 10 Stück                                                     |

**Ipari Ethernet  
IE-PH-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 12,8 g |
|-------------|--------|

**Hőmérsékletek**

|                         |                |                         |        |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|
| Üzemi hőmérséklet, max. | 70 °C          | Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Üzemi hőmérséklet       | -40 °C...70 °C |                         |        |

**Általános adatok**

|                      |                                                                                                           |                    |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Dugaszolási ciklusok | 750                                                                                                       | Ház fő anyaga      | PA UL 94 V0 |
| Konfiguráció         | Csatlakozóház címke/<br>felirat tartóval: 9*11 mm;<br>alkalmas RJ45 és optikai<br>csatlakozók fogadására. | Köpenyátmérő, max. | 10 mm       |
| Köpenyátmérő, min.   | 5 mm                                                                                                      | Szín               | Egyéb       |
| Védelmi osztály      | IP67                                                                                                      |                    |             |

**Szabványok**

|                      |                        |                           |         |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-106 Var. 4 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001121    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC001031    |
| UNSPSC     | 30-21-18-17 | eClass 5.1 | 27-26-12-03 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-25-05-04 |
| eClass 8.1 | 19-17-01-25 | eClass 9.0 | 27-18-27-02 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-02 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                                             |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">DUXR.E316369</a>                                                                                           |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">MB FREECONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |
| User Documentation                          | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>                                                                                      |

## Ipari Ethernet IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz

